

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 804 (1 KG)

CASTOLIN FRANCE SA

pour l'exécution des assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux
présenté sous forme de baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de
piquages pour installations sanitaires, échangeurs de chaleur, installations frigorifiques
composition chimique : Phosphore 6-7% , Argent 1,5-2,5, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 650-820 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base
longueur x Ø : 500 x 2,0 mm
conditionnement : boîte plastique de 1 kg.

Caractéristiques

| | |
|----------------------|------|
| conditionnement (gr) | 1000 |
| Ø (mm) | 2 |

| Référence | | Prix HT |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 2708 | BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 804 (1 KG) | - |